

122-tlg. Werkzeugtrolley

- **Fahrbarer Trolley mit Teleskop-Handgriff**
- **Steckschlüsseleinsätze, Schraubendreher, Stiftschlüssel, Gabel-Ringschlüssel und Bits aus Chrom-Vanadium Stahl**
- **Matt verchromte Oberflächen**
- **Alle Werkzeuge entsprechen in Bezug auf Drehmoment, Härte und Maßhaltigkeit den gültigen DIN-Normen**
- **Zusätzlicher Stauraum für weitere Werkzeuge**



TOOL TROLLEY, 122 pcs.
wheeled trolley with telescope handle
sockets, screwdriver, hex. keys, combination wrenches and bits of
chrome-vanadium-steel
mat chromium plated surfaces
torque, hardness and accuracy to size of all tools are according to pre-
sent valid DIN-standard
additional stowage capacity – for example for electric power tools (not
included in delivery)





















CARRO MANNESMANN, 122 PIEZAS
- maletín sobre ruedas con agarradero telescópico
- vasos, destronilladores, llaves espigón, llaves combinadas y bits de
acero cromo vanadio
- superficie cromada mate
- todas las herramientas corresponden con respecto al momento de
torsión, dureza y exactitud a las normas válidas DIN
- capacidad adicional para guardar más herramientas



Oberklasse
Heimwerker
 Praxis Ausgabe: 6/2005
1,8
 Preis/Leistung: sehr gut



Elektromaschinen nicht im Lieferumfang enthalten
 Power tools not include in delivery
 Maquinas electronicas no incluido en el suministro

-  2 x Verlängerung 12,5 mm (1/2"), 125 mm lang und 6,3 mm (1/4"), 75 mm lang (nach DIN 3123)
-  2 x Umschaltknarre 12,5 mm (1/2")- und 6,3 mm-Antrieb (nach DIN 3122)
-  1 x Schraubendrehergriff mit 6,3 mm-Antrieb (nach DIN 3122)
-  8 x Gabel-Ringschlüssel (nach DIN 3113): 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 mm
-  1 x Adapter 6,3 mm auf Innensechskant (nach DIN 7427)
-  13 x Steckschlüsseleinsatz 12,5 mm (1/2") - Antrieb (nach DIN 3124): 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
-  10 x Steckschlüsseleinsatz 6,3 mm -Antrieb (nach DIN 3124): 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
-  5 x Steckschlüsseleinsatz 6,3 mm -Antrieb lang (nach DIN 3124): 6 • 7 • 8 • 9 • 10 mm
-  2 x Kardangeln 12,5 mm (1/2") - und 6,3 mm -Antrieb (nach DIN 3123)
-  2 x Vergaserschraubendreher ⊕ PH2 x 38 • ⊖ 6,5 x 38
-  2 x Zündkerzeneinsatz 12,5 mm (1/2") - Antrieb, 16 + 21 mm (nach DIN 3124)
-  32 x Schraubklingen-Bits, 25 mm lang (nach DIN 3128/DIN 3127-1/DIN 7426)
-  2 x Schraubendreher ⊕ PH2 x 100 • ⊖ 6,5 x 100
-  1 x Schlosserhammer 300 g, Fiberglasstiel, TÜV/GS-geprüft (nach DIN 1041)
-  1 x Kabelschuhklemmzange  25 x Kabelschuhe
-  1 x Kombizange 180 mm
-  1 x Wasserpumpenzange 250 mm, durchgestecktes Gewerbe (nach DIN ISO 8976)
-  9 x Innen-Sechskantstiftschlüssel (nach DIN ISO 2936): 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
-  1 x Befestigungssortiment



Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
29070	40 03315 70778 3	122-tlg.	12,500 kg	4	Trolley