

### 1865 Digitale Bügelmessschrauben



#### Ausführung




- DIN 863-1
- Ablesung: 0,001 mm/  
.00005 inch
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Klemmhebel
- vorgezogene  
Frikionskupplung
- Hartmetallmessflächen
- Handwärmeschutz

#### Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- **QuickStart**-Elektronik
- **QuickLock**-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder  
Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Absolut/Relativmessung
- variabler Datenausgang  
RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion  
(Messwertvoreinstellung)

#### Lieferung

- mit Einstellmaß ab  
Messbereich 25 mm
- Kunststoffetui

				Messbereich		Spindel-Ø mm	Steigung mm	Best. Nr.
				mm	inch			
▪				0 - 25	0 - 1	6,5	0,635	1865 510
▪				25 - 50	1 - 2	6,5	0,635	1865 513
▪				50 - 75	2 - 3	6,5	0,635	1865 517
▪				75 - 100	3 - 4	6,5	0,635	1865 520

#### Zubehör

	Best. Nr.
Batterie 3V-Lithium, CR 2032	0220 704
Kabel für USB	1998 720
Kabel für RS 232	1997 501
Kabel für Digimatic	1998 501