

Produktinformation

31 15 160

Greifzange

(Nadelzange)

- Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten
- Schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Glatt geschliffene Greifflächen
- Kanten sorgfältig entgratet



Allgemein

Artikel-Nr.	31 15 160
EAN	4003773016465
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	124 g
Abmessungen	160 x 56 x 19 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	7,5 mm
Spitzenbreite (W4)	1,8 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	55,0 mm
Kopfbreite (W3)	16,0 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

