

Hydraulischer Wagenheber

Modell-Nr. 007-T-GS

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und beachten Sie die angegebenen Warn- und Sicherheitshinweise.

Verwendung

Dieser Wagenheber dient ausschließlich zum **Anheben** von Fahrzeugen bis zu dem in den Technischen Daten angegebenen maximalen Gewicht.

Der Wagenheber darf nicht als Unterstellbock zum Abstützen von angehobenen Fahrzeugen verwendet werden.

Technische Daten

Art.-Nr.	007-T-GS2	007-T-GS3	007-T-GS5	007-T-GS8
max. Tragkraft:	2000 kg	3000 kg	5000 kg	8000 kg
min. Höhe:	158 mm	180 mm	195 mm	200 mm
max. Höhe:	298 mm	340 mm	370 mm	385 mm

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie den Wagenheber vor jedem Gebrauch auf Unversehrtheit und einwandfreie Funktion.
- Verwenden Sie den Wagenheber ausschließlich zum **Anheben** des Fahrzeuges. Vor Reparatur- oder Inspektionsarbeiten an dem angehobenen Fahrzeug ist dieses durch geeignete Unterstellböcke zu sichern.
- Der Wagenheber darf nur zum Anheben von Fahrzeugen bis zu dem angegebenen maximalen Gewicht verwendet werden. Bei Überlastung kann der Wagenheber beschädigt werden und es besteht Unfallgefahr.
- Stellen Sie die zulässigen Hebepunkte Ihres Fahrzeuges anhand der Betriebsanleitung fest.
- Der Wagenheber darf nur auf festem und waagrechttem Untergrund verwendet werden. Vor dem Anheben ist das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern.
- Benutzen Sie den Wagenheber nicht, wenn sich Personen im Fahrzeug befinden oder sich gegen das Fahrzeug lehnen.

Bedienung

1. Zum Schließen des Ablassventils (3) Pumpstange (2) auf das Ventil aufsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
2. Sichern Sie Ihr Fahrzeug vor Arbeitsbeginn durch Anziehen der Handbremse und Unterlegkeile gegen Wegrollen.
3. Schieben Sie den Wagenheber so unter das Fahrzeug, dass der Hubteller (1) beim Anheben keine Beschädigungen am Fahrzeugboden verursacht (hierzu die Betriebsanleitung des Fahrzeuges beachten), sondern an einer geeigneten Stelle des Rahmens oder des Fahrgestelles aufliegt.
4. Durch Pumpbewegung der Pumpstange (2) das Fahrzeug langsam anheben. Dabei immer darauf achten, dass das Fahrzeug nicht abrutscht oder der Wagenheber kippt.
5. Ist das Fahrzeug weit genug angehoben, ist es durch geeignete Unterstellböcke zu sichern, bevor Inspektions- oder Wartungsarbeiten unter dem Fahrzeug durchgeführt werden.
6. **Verwenden Sie den Wagenheber keinesfalls als Unterstellbock.**
7. Zum Absenken des Fahrzeuges das Ablassventil (3) mit der Pumpstange (2) durch langsames Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen, bis sich der Hubzylinder senkt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unmittelbar an den Hersteller:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24

D-42859 Remscheid

Telefon: +49 2191 / 37 14 71
Telefax: +49 2191 / 38 64 77
E-Mail: service@br-mannesmann.de