

Leistungsstarker Hochdruckreiniger für den semi-professionellen Einsatz

Der P 150.2 ist ein Arbeitsgerät für den semiprofessionellen Einsatz. Er ist für anspruchsvolle und tägliche Reinigungsaufgaben konzipiert. Das Gerät bietet ein integriertes Reinigungsmittelsystem inkl. komfortabler Regulierung des eingesetzten Reinigungsmittels.



- Pumpe mit Messingzylinderkopf
- Mobilität auf jedem Untergrund durch integrierten Transportwagen und große Räder
- Aluminium-Teleskopgriff
- Schlauchtrommel (X-tra Modell)
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör direkt am Gerät
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Haken zum Aufwickeln des Stromkabels
- Integriertes Reinigungsmittelsystem mit Regulierung der Reinigungsmitteldosierung und extra langem Schlauch für Reinigungsmittelansaugung
- Problemloses Starten dank des niedrigen Bereitschaftsdrucks kleinere Stromspitze beim Start
- Gute Arbeitshaltung durch langes Strahlrohr



Abb. ähnlich

Der äußerst kraftvolle Hochdruckreiniger eignet sich ideal für den harten und regelmäßigen Einsatz. Die Geräte haben hochwertige Messingzylinderköpfe und zuverlässige Aluminiumpumpen. Alle Komponenten sind auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	P 150.2-10	P 150.2-10 X-tra
	Düsen - Hochdruckreiniger				
	Powerspeed-Düse	128500079	0	•	•
	Tornado PR Düse	128500078	0	•	•
	Zubehör Hochdruckreiniger für Haus & Garten				
	Hochdruckschlauch DN 6, 10 m, Stahlgeweb	106526213	1	•	
	Patio Cleaner Plus	126411376	1		
	Reinigungsnadel	6520844	1	•	•

Modell	P 150.2-10	P 150.2-10 X-tra
Artikel-Nr.	128470129	128470132

Produkteigenschaften


Transportwagen	•	•
Reinigungsmitteltank	•	•
Schlauchtrommel		•
Messing-Zylinderkopf	•	•
Ablage für Strahlrohr und Hochdruckpistole	•	•
Zubehörablage	•	•
Kabelhalterung	•	•
Druckregulierung	•	•

Nilfisk

Leistungsstarker Hochdruckreiniger für den semi-professionellen Einsatz

Modell	P 150.2-10	P 150.2-10 X-tra
Artikel-Nr.	128470129	128470132
Produkteigenschaften		
Schlauchtrommel		•
Pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk	•	•
Superflex-Schlauch	•	•
Automatik Start/Stop	•	•
Soft Griff	•	•
Telescopic handle	•	•
Technische Spezifikationen		
Druck (bar/MPa)	max. 150 / 15	max. 150 / 15
Spannung (V)	230	230
Aufnahmeleistung (kW)	2.9	2.9
Stromverbrauch (A)	12.6	12.6
Wasserleistung qmin/qmax (l/Std.)	610 - 540	610 - 540
Netzkabellänge (m)	5	5
Schlauchlänge (m)	10	10
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Abmessungen L x B x H (mm)	495x380x975	390x391x955
Gewicht (kg)	26	26,8





● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	P 150.2-10	P 150.2-10 X-tra
 Reinigungsmittel				
Alu Reiniger 0,5 L	5300488	1		
Auto Combi Reiniger Set 4 X 2,5 L	308000095	1	○	○
CAR COMBI CLEANER 2.5 L	5300406	1		
Dachreiniger 5 l	128470041	1	○	○
Garten Pack	6411043	1		
Gartenmöbel Reiniger 2,5l	5300377	1	○	○
Holz-Stein Moosreiniger 2.5 L	5300400	1	○	○
Kunststoffreiniger 1 X 2.5 L	5300402	1		
Metall Reiniger 2,5l	5300404	1		
Metall Reiniger Set 4x2,5	308000096	1	○	○
Öl Fett Reiniger 0,5 L	5300489	1		
PLASTIC CLEANER VPE 4 STÜCK	308000097	1	○	○
STONE & WOOD CLEANER VPE 4x 2,5L	308000098	1	○	○

Nilfisk

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsstarker Hochdruckreiniger für den semi-professionellen Einsatz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	P 150.2-10	P 150.2-10 X-tra
	Zubehör Hochdruckreiniger für Haus & Garten				
	Hochdruckschlauch DN 6, 10 m, Stahlgeweb	106526213	1	●	○
	Hochdruckschlauch komplett 15m Pro	6526376	1	○	○
	Muffennippel 6kt für	106522810	1		
	Nass-Strahl Ausrüstung kp	6410758	1	○	○
	Patio Cleaner Plus	126411376	1	○	○
	Powerspeedstrahlrohr m.	106411301	1		
	Reinigungsnadel	6520844	1	●	●
	Rohrreinigungs-Set 15m	6410766	1	○	○
	Sprührohr für Unterboden	6410763	0	○	○
	Teleskoplanze	128470040	1	○	○
	Wandkonsole P 150/160,	106411386	1	○	○
	Wasserabsaug Set	126411387	0	○	○
	Wassersaug-Set (Länge 3	106411232	1	○	○
	Bürste				
	Bürste für Garten	106411327	1		
	Bürste rotierend	126411395	1	○	○
	Felgenbürste rotierend	106411326	1		
	Gartenmöbelbürste rotiere	106411325	0		
	Rotierende Waschbürste	6410762	0	○	○
	Waschbürste m. Bajonett	6410765	1	○	○
	Schläuche und Verbindungen				
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○
	Düsen - Hochdruckreiniger				
	Powerspeed-Düse	128500079	0	●	●
	Tornado PR Düse	128500078	0	●	●