

Heißklebepistole

Gluematic 5000

EAN 4007841 332716

STEINEL[®]
Intelligent technology



Ø11mm

Glue sticks



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Klebeleistung ohne Grenzen. Heißklebepistole Gluematic 5000, für Hobby und Handwerk, kabelloses Arbeiten, sehr hohe Förderleistung von ca. 22 g/min, Aufwärmzeit von nur 3 – 5 min, wechselbare Düsen.

Technische Daten

Leistung, Aufheizphase	500 W
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	120 W
Temperatur	210 – 220 °C
Aufschmelztemperatur	210 – 220 °C
Aufheizzeit	3 – 5 min
Förderleistung	22 gr/min
Max. StICKdurchmesser	11 mm
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein
Softgrip	Nein

Hubverstellung	Nein
Ruhemodus	Nein
Abmessungen (L x B x H)	185 x 32 x 180 mm
Düse wechselbar	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Verwendbar für	Glas, Gummi, Holz, Leder, Keramik, Papier, Pappe / Kartonagen, Textilien, PP
VPE1, Nettogewicht	0,114 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841332716

<https://www.steinell.de>

Heißklebepistole

Gluematic 5000

EAN 4007841 332716



Zubehör

EAN 4007841 075965	Langdüse Ø 2,8 mm Gluematic 5000 & 3002
EAN 4007841 076160	Feindüse Ø 1,0 mm Gluematic 5000 & 3002
EAN 4007841 076061	Standarddüse Ø 2 mm Gluematic 5000 & 3002
EAN 4007841 046910	Klebesticks Ø 11 mm Ultra Power
EAN 4007841 044930	Klebesticks Ø 11 mm Ultra Power
EAN 4007841 048419	Klebesticks Ø 11 mm Cristal
EAN 4007841 006815	Color-Sticks Ø 11 mm
EAN 4007841 006822	Klebesticks Ø 11 mm Cristal
EAN 4007841 006761	Klebesticks Ø 11 mm Ultra Power
EAN 4007841 006808	Klebesticks Ø 11 mm weiß
EAN 4007841 006778	Klebesticks Ø 11 mm Holz
EAN 4007841 006754	Klebesticks Ø 11 mm Cristal
EAN 4007841 006792	Klebesticks Ø 11 mm schwarz