

ANSMANN Headlight HD5

Stirnlampe mit 5 LEDs, spritzwassergeschützt

Features

- Spritzwassergeschützte Headlight mit 5 LEDs
- Für einen optimierten Tragekomfort ist die Energieversorgung vom Leuchtkörper der Headlight abgekoppelt und an der Rückseite des Tragebandes angebracht
- Die Lichtintensität beträgt 300 Lux bei einer Leuchtweite von ca. 100 m
- Der Neigungswinkel der Headlight kann individuell eingestellt werden
- Die Leuchtdauer beträgt bis zu 20 Stunden
- 3 Jahre ANSMANN Herstellergarantie



Artikelnummer: 5819083
 Lieferumfang: Stirnlampe, 3 Micro AAA Batterien
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 4 (215 × 160 × 275 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	5 LEDs
Leistung Leuchtmittel	0,45 W
Lichtstrom	40 Lumen

Helligkeit	300 Lux
Schutzart	IP54
Stromversorgung	3× Micro AAA / LR03
Gehäusematerial	ABS Kunststoff
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister