

- Produktdatenblatt -



Artikel **Liberty Aqua Taucher - Stirnlampe**

Art. Nummer	LXL10000W4	Farbe	Schwarz/ Gelb	Unverb. Preisempf.	34,95 €
Hersteller	LiteXpress	Material	Kunststoff/ Gummi		



**Beschreibung:** Die LiteXpress Liberty Aqua ist eine bis 30 m wasserdichte, äußerst robuste Outdoor-Lampe mit Hochleistungs-LED und 146 Lumen Lichtstärke. Dank Multifacetten-Reflektor kann sie einen weiten Bereich ausleuchten. Die zwei Leuchtmodi (High und Low) lassen sich über den magnetischen Drehschalter auswählen. Beeindruckend ist außer der Lichtausbeute auch die lange Leuchtdauer der Lampe. 4 neue AA LR6-Batterien bzw. frisch aufgeladene Akkus entsprechender Art können im Dauerbetrieb bis zu 47 Stunden halten. Das stabile Kunststoffgehäuse schützt die robuste Lichttechnik sicher.

Eigenschaften - Isolierprodukte

Isolierwirkung		Verschluss		Fassungsvermögen	
Kalt in Stunden	n/a	Verschlussart	n/a	Füllvolumen Liter	n/a
Warm in Stunden	n/a	Einfüllöffnung cm	n/a		
Besonderheiten					

Eigenschaften - mobiles Licht

Batterie/Akku		Helligkeit		Sonstiges	
Typ	AAA	Max Lumen	146	Leuchtmittel	LED
Anzahl	4	Min Lumen	36	Anzahl Modi	2
Gewicht Batterie gr	11,00	Leuchtweite		Modi/Funktionen	High, Low
Gesamtgewicht gr	44,00	Max Meter	127	Besonderheiten	
Batterie enthalten?	ja	Min Meter	54		
		Leuchtdauer			
		Max <sup>1</sup> Stunden	1,5		
		Min <sup>1</sup> Stunden	47,0		

<sup>1</sup> Die Werte zu Max beziehen sich auf die hellste Einstellung und die Werte Min auf die niedrigste Einstellung des jeweils gewählten Leuchtmodus

Abmessungen / Sonstige Informationen

VPE klein (Innerer Karton)		Produkt		Sonstiges	
Länge cm	26,70	Länge cm	7,10	Herkunftsland	China
Breite cm	32,00	Breite cm	10,70	Zolltarifnummer	8513100000
Höhe cm	19,20	Höhe cm	3,90	EAN-Nummer	48970101776644
Gewicht gr	2.140,00	Durchmesser	-		
Inhalt Stück	6	Gewicht gr	147,00		
VPE groß (Äußerer Karton)		Produktverpackung		Spezifische Produktinformationen - Multitools	
Länge cm	33,50	Länge cm	6,00	Länge gesamt	n/a
Breite cm	60,00	Breite cm	27,70	Grifflänge	n/a
Höhe cm	59,00	Höhe cm	17,20	Klingenlänge	n/a
Gewicht gr	14.300,00	Gewicht gr	260,00	Werkzeuge	
Inhalt Stück	36	Inhalt Stück	1		