

Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit auf den Punkt gebracht

Monolaser-Multifunktionsgerät

Samsung SCX-3405/3405F



Abb.: SCX-3405

Abb.: SCX-3405F

Datenblatt
SCX-3405
SCX-3405F



TURN ON TOMORROW

Technische Produktdaten: Monolaser-Multifunktionsgerät Samsung SCX-3405/3405F

Dieses Monolaser-Multifunktionsgerät vereint in seinem äußerst kompakten Gehäuse Vielseitigkeit mit überragender Benutzerfreundlichkeit. Die Funktionen Drucken, Kopieren, Scannen und beim F-Modell auch Faxen sind einfach und intuitiv auszuführen – während praktische One-Touch-Funktionen wie Print Screen oder Eco Save zusätzlich Zeit sparen und die Umwelt entlasten. Eine hohe Druck- und Kopiergeschwindigkeit von 20 bzw. 14 S./Min., die erstklassige Ausgabequalität und der zuverlässige Betrieb machen das Gerät zum idealen Partner für anspruchsvolle Anwender.

- Druck-, Scan- und Kopierfunktionalität
- F-Modell zusätzlich mit Faxfunktionalität
- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 S./Min. (A4)
- Schneller Druck der 1. Seite nach nur 8,5 Sek. (aus Standby)
- 150-Blatt-Papiermagazin
- Autom. Vorlageneinzug (nur F-Modell)
- 2-zeilige LCD-Anzeige
- Print Screen und Eco Save Taste
- Hohe Tonerreichweite von bis zu 1.500 Seiten³
- Elegantes weißes Gehäuse
- 2 Jahre Abhol- und Reparatur-Service



Abb.: SCX-3405

All-in-One-Funktionen

Funktionen: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax (nur SCX-3405F)

Drucksystem

Druckmethode: Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk: Samsung

Drucker

Geschwindigkeit¹: Bis zu 20 S./Min. (A4, einseitig)
1. Ausdruck: < 8,5 Sek. (aus Standby-Modus)
Auflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektive Ausgabe)
Druckersprachen (Emulationen): SPL (Samsung Printer Language)
Duplexdruck: Manuell

Kopierer

Geschwindigkeit¹: Bis zu 14 S./Min. (A4, einseitig)
1. Kopie: < 14 Sek. (aus Standby-Modus)
Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)
Zoom: 25%–400% (Vorlagenglas)
Mehrfachkopien: 1–99 Kopien

Scanner

Kompatibilität: Twain-Standard, WIA Standard, ICDM (Mac)
Methode: Farb-CIS
Auflösung: 600 x 600 dpi (optisch), bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)
Graustufen: 256
Scantiefe Farbe: Intern 48 Bit, extern 24 Bit
Scan-to: Scan-to-USB (Application)

Fax (nur SCX-3405F)

Kompatibilität: ITU-T Gruppe 3, ECM
Modem: 33,6 Kbps
Auflösung: Bis zu 300 x 300 dpi
Farbfax: Ja
Speicher: 500 Seiten
Kurzwahl: 200 Teilnehmer
Rundsenden: Bis zu 209 Teilnehmer
Gruppenwahl: Max. 209 Gruppen
Werbefax-Sperre: Ja
Fax-Weiterleitung: Ja

Papiermanagement

Papierkapazität: 150-Blatt-Papiermagazin
Ausgabe-kapazität: 100 Blatt (Face-Down)
Papierformate: A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Executive, Oficio, ISO B5, JIS B5, Envelope (Monarch/Com10/DL/C5), Custom, innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm
Papiergewichte: 60–163 g/m² (Papiermagazin)
Bedruckbare Materialien: Normalpapier, dünnes Papier, farbiges Papier, bedrucktes Papier, dickes Papier, Folien, Briefumschläge, Etiketten, Postkarten, recycledes Papier
Einzug: Autom. Vorlageneinzug (ADF), 40 Blatt (nur SCX-3405F)

Schnittstellen

Standard: High-Speed USB 2.0
Besonderheiten: Automatische Schnittstellenerkennung

Benutzerführung

Bedienfeld: 2-zeilige LCD-Anzeige, LEDs, Tasten, Eco Save Taste, Print Screen Taste, Soft Power Taste. Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber.

Kompatibilität

Unterstützte Betriebssysteme:
Windows: Windows 7 (32/64 Bit)/2000/XP (32/64 Bit)/2003 (32/64 Bit)/Vista (32/64 Bit) 2008 Server (32/64 Bit)/2008 Server R2 (64 Bit)
Mac: Mac OS 10.4–10.7
Linux: RedHat Enterprise Linux WS4, 5, (32/64 Bit), Fedora 5–13 (32/64 Bit), SuSE Linux 10.1 (32 Bit), OpenSuSE 10.2–11.2 (32/64 Bit), Mandriva 2007–2010 (32/64 Bit) Ubuntu 6.06–10.04 (32/64 Bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 Bit), Debian 4.0, 5.0 (32/64 Bit)

Druckleistung

Max. Druckvolumen (Duty Cycle): Bis zu 20.000 Seiten/Monat
Empfohlen: Bis zu 101 Seiten/Monat

Gerätedaten

Prozessor: Samsung 433 MHz
Speicher: 64 MB
Geräusch-emission²: Standby: < 26 dB (A)
Druck: < 50 dB (A)
Kopie: < 50 dB (A)
Leistungsauf-nahme: Sleep-Modus: < 1,2 Watt
Standby-Modus: < 30 Watt
Durchschnitt: 310 Watt
Spannung: 220–240 Volt
Frequenz: 50/60 Hz
Abmessungen: SCX-3405: 389 x 274 x 249 mm (B x T x H)
SCX-3405F: 402 x 293 x 296 mm (B x T x H)
Gewicht: SCX-3405: 6,65 kg
SCX-3405F: 8,0 kg
Gerätefarbe: Weiß
Lieferumfang: Gerät, Starter-Toner (700 Seiten³), Netzkabel, Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstart-Hilfe, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM)
Garantie: 2 Jahre Send-In-Service, optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre

Bestellnummern

Beschreibung:	EAN-Code:	Artikelnummer:
SCX-3405	8806071626192	SCX-3405/SEE
SCX-3405F	8806071664712	SCX-3405F/XEN

Verbrauchsmaterial

Beschreibung:	EAN-Code:	Artikelnummer:
Toner		
1.500 Seiten ³	8806071674742	MLT-D101S/ELS

Garantieerweiterung

Beschreibung:	Artikelnummer:
2 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-SCX-NNXXC10
3 Jahre Send-In-Service	P-SCX-1CXXC10
3 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-SCX-ANXXC10
4 Jahre Send-In-Service	P-SCX-2CXXC10
4 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-SCX-BNXXC10
5 Jahre Send-In-Service	P-SCX-3CXXC10
5 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-SCX-CNXXC10

1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.
2) Schalldruckpegel, ISO 7779. 3) Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752.



TURN ON TOMORROW

Ihr Fachhändler:

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 0180 5 72 67 86 4*
oder 0180 5 SAMSUNG*
Fax: 0180 5 12 12 14*

* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.