

AK-320101-030-S 4016032298328



**DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit
St/St, 3.0m, DVI-D Dual Link, sw**

Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.

- 1 Unterstützt 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
- 1 Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
- 1 Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
- 1 HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: dreifache Schirmung
- 1 AWG: 30
- 1 Adern Material: CU
- 1 Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- 1 Farbe Kabel: schwarz
- 1 Farbe Anschlüsse: schwarz
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 Länge: 3 m
- 1 Verpackung: Polybag
- 1 Sortiment: DVI Kabel
- 1 HDTV Standard: Full HD