



dLAN[®] 200 AVmini Starter Kit



Technische Angaben

Standards	Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV
Protokolle	CSMA/CA
Übertragungsgeschwindigkeit	200 Mbit/s
Übertragungsverfahren	asynchron
Modulation	OFDM - 1155 Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Datenweg	Ethernet <-> Stromnetz
Reichweite	300 m
Sicherheit	128Bit AES-Verschlüsselung über Stromnetz (per Tastendruck aktivierbar)
LEDs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Power ▪ Ethernet (Link/Act) ▪ dLAN (Link/Act/Qualität)
dLAN-Anschluss	EURO-Netzstecker
Geräte-Anschluss	Ethernet RJ45
Leistungsaufnahme	Maximal 0.1 A mit: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximal: 4.3 W ▪ Typisch: 2.9 W ▪ Stand-by: 0.3 W
Spannungsversorgung	AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
Temperatur	Lagerung: -25°C – 70°C Betrieb: 0°C – 40°C
Gewicht	105 g.
Maße	80,2 x 65,8 x 29,1 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Umgebungsbedingungen	10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Systemvoraussetzungen	Ethernet-Schnittstelle
Betriebssysteme	u.a. Windows [®] XP _{32bit} , Windows [®] Vista _{32/64bit} , Windows [®] 7 _{32/64bit} , Linux [®] , Mac OS [®] X und alle TCP/IP-Betriebssysteme
Zulassungen	CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und die Schweiz: EN 55022, EN 50412, EN 60950

Vertriebsinformationen

Artikelnummer	01447 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 01449 (FR), 01628 (UK) 01439 (Fachhandel – DE, AT)
EAN-Code	4250059614475 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 4250059614499 (FR), 4250059616288 (UK) 4250059614390 (Fachhandel – DE, AT)
Garantie	3 Jahre
Service & Support	Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email-Adressen finden Sie auf dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite.
Ausführung	Wallplug-Kunststoff-Gehäuse
Gewicht	435 g
Verpackungsgröße	190 x 115 x 81 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ethernet-Kabel RJ45-RJ45 (Cat 5) ▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung CD-ROM: Software und Dokumentation



dLAN[®] 200 AVmini Starter Kit



WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE	310 g
Papier (Grüner Punkt)	100 g
Plastik (Grüner Punkt)	6 g
sonstiges (Grüner Punkt)	0,4 g

© 2009 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

devolo AG
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen
Tel.: +49 (0)241-182 79 0
Fax: +49 (0)241-182 79 99
www.devolo.de
info@devolo.de

devolo Österreich
Reihergraben 10/2
3400 Klosterneuburg
Tel.: +43 (0) 2243 208 95
Fax: +43 (0) 2243 208 95 15
www.devolo.at
info@devolo.at

devolo Schweiz
Lerchentalstrasse 27
9016 St. Gallen
Tel.: +41 (0) 43 500 29 29
Fax: +41 (0) 43 500 29 28
www.devolo.ch
info@devolo.ch



Stand: 10.08.2010