

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Plattenklemmen – SV 3561.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Plattenklemmen – SV 3561.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt, passiviert

Verpackungseinheit: 3 St.

EAN: 4028177044371

Zolltarifnummer: 85369010

Produkt-Merkmale

Passend für Sammelschienen: Typ: Sammelschiene E-Cu
Querschnitt (Breite): 60 mm
Querschnitt (Stärke): 10 mm

Klemmraum für lamellierte Kupferschienen: Breite: 34 mm
Höhe: 10 mm

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

SV Plattenklemmen

für Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Stärke.
für Schienenbreite: bis 60 mm
Klemmraum für lam. Kupferschienen: 34 x 10 mm
Anzugsdrehmoment
Leiteranschlußklemme: 6 - 8 Nm
Material: Stahlblech,
chromatiert