

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► NH- Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ) – SV 9344.020

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ) – SV 9344.020

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Material: Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert

Farbe: Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001

Prüfgrundlage: IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177540521

Zolltarifnummer: 85365080

Produkt-Merkmale

Ausführung: 00
NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau

Anzahl Pole: 3-polig

Abmessungen: Breite: 106 mm
Höhe: 194 mm

Anschlussart (elektrisch): Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsspannung: 400 - 690 V AC/-/-

Klemmraum für lamellierte Kupferschienen: Breite: 13 mm
Höhe: 13 mm

Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte: von 4 mm² bis von 95 mm²
feindrätig mit Aderendhülse: von 4 mm² bis von 95 mm²
massiv: von 4 mm² bis von 95 mm²

Bemessungsbetriebsstrom max.: 160 A

Leitungsabgang: oben/unten

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Datenblätter  Technik im Detail (DE)

Kennlinien Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.