

ArtikelNr.: 18422

## walimex Ringblitz

- ideal für die Makrofotografie, z.B. für Insektenfotografie, Ärzte, Numismatiker etc.
- Leistungsregelung in 5 Stufen von 1/1 bis 1/16 Blende
- Blitzfuß aus Metall
- Testtaste
- Anschluss für externe Stromversorgung
- inkl. Buchse für externe Stromversorgung mit Canon-Anschluss
- X-Synchronbuchse
- inkl. Gewindeadapter für Objektive mit 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm Filterdurchmesser



- Lieferzeit: **1 - 3 Werktage**
- Breite: **21.9 cm**
- Höhe: **9 cm**
- Länge: **21.9 cm**

• EAN: **4250234584227**

## • Beschreibung

## • Bewertungen (0)

## • Frage zum Produkt

### **Ideal für die Makrofotografie**

Der walimex Ringblitz leuchtet Makroaufnahmen perfekt aus. Eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung ist besonders bei Aufnahmen von beispielsweise Insekten und Blüten unersetzbar. Auch für Ärzte, z.B. Haut- und Zahnärzte und Numismatiker leistet er wertvolle Dienste.

### **Komfortable Bedienung**

Die Bedienung des Ringblitzes ist komfortabel und intuitiv. Die Leistung können Sie in 5 Stufen von 1/1 bis 1/16 Blende regeln. Dank der X-Synchronbuchse können Sie auch mit Kabel auslösen, ohne dass der Blitz auf dem Blitzschuh der Kamera aufgesteckt sein muss. Zusätzlich verfügt der Ringblitz über eine Testtaste und eine Kontrollleuchte, welche signalisiert, dass die Blitzröhre vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist. Er ist aus hochwertigen Materialien hergestellt. Der Blitzfuß besteht aus Metall und zeichnet sich durch seine stabile Bauweise aus.

### **Für mehr Flexibilität**

Der Blitz wird mit vier handelsüblichen AA Batterien betrieben. So sind Sie besonders flexibel. Außerdem können Sie ihn in Kombination mit Objektiven mit 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm Filterdurchmesser nutzen. Entsprechende Gewindeadapter liegen bei. Dadurch gewinnen Sie in Ihrer Arbeit erheblich an Flexibilität hinzu.

### **Ringblitz**

<b>Maße</b>	ca. 13x10x3cm
<b>Leitzahl ISO100/21°C</b>	10
<b>Blitzdauer</b>	1/300 – 1/5000s
<b>Wiederaufladezeit</b>	ca. 1-2s
<b>Leistungsregelung</b>	1/16 – 1/1
<b>Farbtemperatur</b>	5600K ± 200K
<b>Gewindeadapter</b>	49, 52, 55, 58, 62 und 67mm

### **Batterieeinheit**

<b>Maße</b>	ca. 7,5x5x16cm
<b>Batterien</b>	4x 1,5V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)

### **Gesamtgewicht (ohne Batterien)**

ca. 370g

## **Allgemeine Angaben**

<b>Geräte/Produkttyp</b>	Ringblitz
<b>Produktfarbe</b>	Schwarz
<b>Höhe</b>	30mm
<b>Breite</b>	100mm
<b>Gewicht</b>	370g
<b>Länge</b>	133mm

## Technische Daten

<b>Makrofunktion</b>	Ja
<b>Asynchron schaltbar</b>	Nein
<b>Adapteranschluß</b>	Adapterringe: 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm
<b>AF-Hilfslicht</b>	Nein
<b>Leitzahl</b>	10(2m/ISO 100)
<b>Wiederaufladezeit (s)</b>	1-2s
<b>Leistungsstufen Regelung</b>	1/16 ? 1/1
<b>Farbtemperatur</b>	5600 ± 200K
<b>Stromversorgung</b>	4x 1,5 V AA-Batterien
<b>Anschlussringe</b>	49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm

## Artikelverpackung

<b>Breite der Verpackung</b>	219mm
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	652g
<b>Gurtmaß</b>	708mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	90mm
<b>Länge der Verpackung</b>	219mm
<b>Verpackung mit Euroloch</b>	Nein
<b>Verpackungsmaterial</b>	Karton

## Lieferumfang

- 1x walimex Ringblitz, inkl. 6 Anschlussadapter à 49, 52, 55, 58, 62 und 67mm