




Save as PDF



Peli Lights - LED - LED technology alkaline lights



Mit der langen Lebensdauer ihrer Lampe und ihrer langen Brenndauer lässt Sie die L1 1930 nie im Dunkeln tapen. Die Linse aus Polycarbonat ist beständig gegen chemische Substanzen, Wasser und Korrosion. Der praktische Schalter am Griffende für Dauer-/Momentlicht lässt sich leicht bedienen. Die L1 ist ideal für die Verwendung in Nahbereichen. Im Lieferumfang enthalten sind 4 LR 44 1,5 V Alkaline Knopfzellen, eine Handschlaufe mit "Break-Away"-Sicherheitsverschluss und farbige Nachtsichtscheiben. Diese praktische Taschenlampe bietet viel für ihre Größe.



Materials

Peli Lights - LED - LED technology alkaline lights

ANSI FL1 Specifications

	Hoch	
LICHTQUELLE	LED	
BATTERIEN	Bis zu 200 Lumen, 3 voreingestellte Lichtstärken, Blinkmodus	
LADEZEIT	N/A LR 44 Alkaline (Included)	
SPANNUNG	6	
LÄNGE	6.7 cm (2.64")	
GEWICHT M. BATTERIEN	0.17 kg (6 oz.)	
GEWICHT O. BATTERIEN	0.02 kg (0.63 oz.)	

Gehäuse	Linse	Ummantelung der Linse	Schalter
Polycarbonate Resin	Polycarbonate Resin	Xenoy Polymer Resin	On/Off end switch

Clip	Kontakt, Feder & Halterung	O-Ring	Nachtsichtscheiben
	Phosphore/Bronze	Ethylene Propylene	

Konfiguration

Kat. #	Beschreibung
1930M	L1 1930 LED Merchandiser Display

Peli Lights - LED - LED technology alkaline lights Zubehör

Kat. #	Beschreibung
1946	L1 attachment kit

	FL1 STANDARD	Hoch	
LICHTLEISTUNG			
LAUFZEIT (Std./Min)		4h 15m	
LEUCHTWEITE (Meter)		17m	
LEUCHTSTÄRKE (Candela)		70cd	

Zulassungen

Class 1 Div. 1 - Listed 4S67/E184884 Class I, Div. 1

Gps. A, B, C, D, .

IECEx - Ex ia IIC T4 IP65 IEC Ex TSA 06.0021X