

Conrad – Bestellnummer 1095334, LED-KOPFLAMPE HEADSUP RECOIL 2680

2680 HeadsUp Lite Recoil LED

Herstellernr.: 2680-030-110E | EAN: 0019428041953

Lichtquelle: Recoil LED | Batterien: 4 AA Alkaline (im Lieferumfang / included)

Ladezeit: -- | Volt: 6

Gewicht: 0.263 kg | Länge: 10.2 cm

Beschreibung/Eigenschaften:

Wir haben unsere beliebte HeadsUp Lite™ 2600 mit einem Recoil LED-Modul ausgestattet. Das Ergebnis ist eine Taschenlampe für den Freihandgebrauch, die äußerst stark, robust und effizient ist. Die 1-Watt-LED der HeadsUp Lite™ 2680 strahlt nach hinten auf den Reflektor. Dadurch wird 100% des Lichts erfasst und als dichter Parallelstrahl, der so hell ist wie eine Glühbirne, nach vorn projiziert. Das robuste ABS-Gehäuse ist beständig gegen Korrosion, tauchfähig und nahezu unzerstörbar. Die Taschenlampe wird mit 4 AA Alkaline Batterien betrieben (im Lieferumfang enthalten) und mit einem Gummikopfband für die Verwendung an harten Helmen sowie mit einem verstellbaren textilen Kopfband für die Verwendung direkt am Kopf geliefert.

ANSI Spezifikationen:

FL1 STANDARDHOCH

69 Lumen

9 h 30 min

123 m

3788 cd

ANSI/NEMA FL 1 Standard Definition

IPX4 = Spritzwassergeschützt

IPX7 = Wasserdicht (1 Meter Tiefe für 30 Minuten)

IPX8 = Tauchdicht (100 Meter Tiefe für 4 Stunden)