

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Hauswasserwerk			31155	24 Monate
	HWW INOX 1300 Plus F			4011458311552	
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	Verp. Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	(Stk.)
	51,0	29,0	61,0	14,4 / 16,3	1

**Hauswasserwerk
HWW INOX 1300 Plus F**
Menge / Palette:
18
Menge / LKW:
594
Kurzbeschreibung:

Selbstansaugende Jet-Pumpe mit Edelstahlpumpengehäuse, Druckschalter, 28 mm - Panzerschlauch für optimale Druckschaltung, Manometer und Edelstahlkessel 22 l mit lebensmittelechter Membrane. Mit Vorfilter G7 und waschbarem Filtereinsatz. Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz.

Technische Daten:

Motor:	1.200 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	50 m / 5,0 bar
Fördermenge max.:	70 l/min / 4.200 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Druckkessel / Volumen:	Edelstahl / 22 l
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)
Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)
Temperatur max. Medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H07RN-F
Anzahl Beregner max.:	4 Stk.


Prüfzeichen der Pumpe:
