


QUALITY ★★★★★


Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
i-Connect PlugX 140	60080	1.4 m	rot
i-Connect PlugX 240	60081	2.4 m	rot


IN 
 TV | AV-RECEIVER (MHL support)

OUT 
 SMARTPHONE (MHL support)

i-Connect PlugX

MHL-Adapterkabel, Micro-USB auf HDMI

Oehlbach Adapterkabel für MHL*-fähige Multimediageräte (MHL 2.0). Der Adapter ermöglicht den Anschluss von MHL-fähigen Geräten an den HDMI-Anschluss eines HD-TV-Gerätes. Mit diesem Kabel können Sie Bilder und Videos von Ihrem Smartphone, Tablet oder ihrer Kamera in Full-HD-Qualität auf dem Fernsehgerät oder PC-Monitor verlustfrei erleben. Das hochwertig verarbeitete i-Connect PlugX ist HDCP-kompatibel und mit einer Videoauflösung von bis zu 1080p auf dem aktuellsten Stand der Digitalübertragung. Außerdem unterstützt es 8-Kanal-Digital-Audio und überträgt damit 7.1-Surround-Sound. Bei Anschluss Ihres mobilen Gerätes an eine MHL-fähige HDMI-Schnittstelle erfolgt der Ladevorgang automatisch - ohne zusätzliches Netzteil. Das i-Connect PlugX von Oehlbach ist absolut hochwertig verarbeitet und auf Grund der sehr flexiblen Ummantelung für den täglichen Gebrauch besonders gut geeignet.

*MHL = Mobile High-Definition Link

Besonderheiten

Kompatibel mit: <http://www.mhlconsortium.org/productlist/>

Das i-Connect PlugX ist, auf Grund einer unterschiedlichen Konfiguration der Schnittstelle, nicht kompatibel mit folgenden Mobilfunkgeräten des Herstellers Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4, Note 3, Note 2.

Features

- ✓ Full HD – Video
- ✓ Dolby DTS-HD 5.1/7.1
- ✓ 3fach-Schirmung
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ MHL 2.0 kompatibel
- ✓ Videoauflösung bis zu 1080p
- ✓ 8 Kanal Audio Unterstützung (7.1 Surround Sound)
- ✓ HDCP kompatibel
- ✓ Stromversorgung von 900mA/5V
- ✓ Gleichzeitiges Laden des Smartphones

Technische Daten

Schirmungs-Anzahl	3fach-Schirmung
Schirmungs-Material	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht




