



Einhell

CLASSIC

TH-HA 2000/1

Heissluftpistole

Art.-Nr. 45.201.79

Ausstattung

- 2 Heizstufen/Luftmengen (1)
- Flexibel durch Vorsatzdüsen
- Sicherer und fester Stand (2)

Serienmäßiges Zubehör

- Farbkratzer (3)
- Breitstrahldüse (4)
- Reflektordüse (5)
- Abstrahldüse (6)
- Reduzierdüse (7)
- Transport- und Aufbewahrungskoffer (8)

Technische Daten

- Netzanschluss: 230 / 240 V ~ 50 Hz
- Aufnahmeleistung: max. 2.000 Watt
- Temperatur (Stufe 1 / Stufe 2): 350°C / 550°C
- Luftmenge (Stufe 1 / Stufe 2): 300 l/min / 500 l/min
- Produktgewicht: 0,7 kg

Logistische Daten

- Gewicht netto: 0,9 kg
- Gewicht brutto: 1,6 kg
- Verpackungsmaße: 296 x 85 x 272 mm
- EAN-Code: 4006825 593235
- VE: 10 Stück

