

Industrie IND2 Joy-it PC Intel®Atom™D525 2 x 1.8 GHz



Technische Übersicht

Kategorie	Industrie PC
Größenmessung	Breite 240 mm Höhe 50 mm Tiefe 124 mm
Grafikkarte	Intel® GMA 3150
CPU	Intel® Atom™D525
Taktfrequenz	2 x 1.8 GHz
Speicher	4 GB DDR3 RAM
Festplatte	120 GB SSD
Schnittstellen	
USB-Port 2.0	2x
Gigabit-LAN	2x (10/100/1000 MBit/s)
VGA	1x
Seriell (9pol.)	2x
Kopfhörer (3.5mm)	1x
Mikrofon (3.5mm)	1x
Besonderheiten	Staubdichtes Aluminium-Gehäuse, funktioniert ohne Kühler. Kühlung erfolgt über Kühlrippen und das Aluminium-Gehäuse. Watchdog Chip kann die Hard- und Software des IPC überwachen, reagiert der PC nicht mehr kann dieser z.B. einen Automatischen Neustart durchführen. 1,2 Kg Gewicht
Betriebssystem	Ohne