



PB287Q

PB287Q

EAN: 4716659666448
 PN: 90LM00R0-B02170



Gerätetyp	LCD-Display / TFT-Aktivmatrix
Hintergrundbeleuchtung / Paneltyp	WLED / TN
Max. Auflösung / Full-HD	3840 x 2160 @ 60Hz, DP1.2 / ja
Diagonalabmessung	71,12 cm (28") - Breitbildformat
Kontrastverhältnis	100.000.000:1 (dynamisch)
Max. Blickwinkel	170° horizontal - 160° vertikal
Reaktionszeit	1 ms
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Helligkeit	300 cd/m ²
Punktabstand - Pixelabstand	0.16 mm
Farbunterstützung	1.073,7 Millionen Farben
Farbe	Schwarz
Features + Besonderheiten	4K Ultra HD, Lautsprecher, GAME PLUS
Bildschirmpositionsanpassung	Höhe - Pivot (Rotation) - Drehelement - Neigbar
Abmessungen (BxTxH) / Gewicht	66,1 x 55,9 x 22 cm/ 10.6 kg
Schnittstellen	DisplayPort, HDMI/MHL
Stromverbrauch Betrieb - Standby	< 60 Watt / < 0,5 Watt
Zubehör	HDMI-, DisplayPort-, Audio-, Netzkabel
Garantie:	3 Jahre

