

ONYX L+7

ONYX COPILOT | LED-Leselichter



Anwendungsgebiete

- Fahrzeuginnenraum
- Leselicht

Produktvorteile

- 2 Jahre Garantie
- Angenehm warmes und blendfreies Licht
- Individuelle Ausrichtung dank biegbarem Hals
- Angenehm weiche, griffige und schmutzresistente Oberfläche
- Leuchte kann an- und ausgeschaltet werden und dauerhaft eingesteckt bleiben

Produkteigenschaften

- Leseleuchte mit LED-Lampe für Fahrzeug-Innenraum
- Versorgungsspannung: 12 V und 24 V
- Verfügbar mit Farbtemperatur: 3.200 K
- Lichtstrom: 20 lm
- Lebensdauer (LED): bis zu 20.000 h
- Kunststoffsockel (40 x 40 mm) mit zwei Montagebohrungen für M4-Schraube
- Elektrische Kontaktierung über Steckverbinder AMP 626065-0

Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	0,5 W
Nennleistung	0,5 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	20 lm
------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	460,0 mm
Produktgewicht	84,00 g

Klassifikationen

Bestellnummer	ONYX COPILOT L+
---------------	-----------------

Produktdatenblatt

Technische Ausstattung

- Passender Gegenstecker AMP 626064-0
 - Passende Stecker: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 oder 1217321-2
-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899077324	ONYX L+7	Faltschachtel 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	140.00 g
4052899077331	ONYX L+7	Versandschachtel 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	845.00 g
4052899077348	ONYX L+7	Versandschachtel 32	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter

- ▶ www.osram.de/am-garantie
-

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
