

ARCA 504021



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 504021
Artikelnummer: 8120011
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN Code: 6418074079220
E-Nummer:
 Finland: 3423099
 Dänemark: 8212091090
 Schweden: 2500116
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigefügt.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	500	400	210	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:	19.7	15.7	8.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
Materials:				Elektrische Isolierung: Totally insulated
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:	PUR			Zertifikate:
Temperatur Bereich:				Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MPS ARCA 5040	Montageplatte			
MPP ARCA 5040	Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 5040	Montageplatte			
DRS ARCA 504015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
DRS ARCA 504021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 5040	Innentür (Set)			
PMK ARCA 40	Mastbefestigung, (Set)			

ARCA 500x400x210

ARCA 400x500x210

