

**ARCA 304021**



**Bestellzeichen:** ARCA 304021  
**Artikelnummer:** 8120023  
**Beschreibung:** Wandschaltschrank, PC  
**Anmerkungen:** Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

**EAN Code:** 6418074079343  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423120  
 Dänemark: 8212091210  
 Schweden: 2500113  
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	300	400	210	Schutzart (EN 60529): IP 66
<b>inch:</b>	11.8	15.7	8.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Totally insulated
<b>Material:</b>	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>	PUR			<b>Zertifikate:</b>
<b>Temperatur Bereich:</b>				Fimko
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MPS ARCA 4030	Montageplatte			
MPP ARCA 4030	Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 4030	Montageplatte			
DRS ARCA 304015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
DRS ARCA 304021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
PMK ARCA 40	Mastbefestigung, (Set)			

