



Drahtloses Laser-Präsentationsgerät



**Bedienungsanleitung
50001**

2,4 Ghz Laser-Präsentationsgerät:

- Roter Laserpointer
- Bis zu 15 m Reichweite.
- Diashow-Bedienelemente
- Drahtloser Plug & Play-Empfänger

Tastenfunktionen:

Nächstes Dia
Dia wiedergeben/vorübergehend anhalten
Vorheriges Dia
Lautstärke erhöhen
Lautstärke verringern
Stummschaltungsfunktion
Desktop anzeigen

Es muss keine Software installiert werden. Stecken Sie zum Start einfach den Empfänger in einen USB-Anschluss. Wenn die Show vorbei ist, können Sie den Empfänger im Präsentationsgerät aufbewahren.

Mit der 2,4 GHz-Funkübertragung können Sie die Freiheit genießen, sich durch den Raum zu bewegen und sich für einen größeren Eindruck unter Ihr Publikum mischen.

Die Tasten sind leicht zu erfühlen. Durch die glatten Konturen liegt das Gerät gut in der Hand. Sie haben die Kontrolle ab dem ersten bis zum letzten Dia.

Technische Daten

- Integrierte Diashow-Tasten
- 15 Meter effektive Reichweite mit der 2,4 GHz-Funktechnologie
- Roter Laserpointer mit LED-Anzeige
- Plug & Play, keine Software erforderlich
- Aufbewahrbarer Empfänger AAA-Batterie
- Ein-/Ausschalter

Abmessungen: 96 * 35 * 16 mm Gewicht 50 g

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter <http://www.assmann.com> anfordern. Der Artikel ist zur Verwendung in den folgenden Ländern bestimmt:

 Bundesrepublik Deutschland

 Österreich

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany