

ednet DisplayPort Adapterkabel

84505
EAN 4054007845054



DisplayPort Adapterkabel, DP - DVI (24+5) St/Bu, 0.15m,m/Verriegelung, DP 1.1a kompatibel, CE, gold, sw

Dieses digitale HD-Kabel, eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel.

Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

- Unterstützt 1080p mit 60 Hz
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2

- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- AWG: 28
- Adern Material: CU
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Arretierung: Schnappbefestigung
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Länge: 0.15 m
- Sortiment: DisplayPort Kabel

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	80	8,20	52,00	29,00	39,00	58.812,00
Innen-VPE	20	2,05	27,00	27,00	17,00	12.393,00
Einzel-VPE	1	0,10	2,30	7,50	23,50	405,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,10	2,00	6,00	20,00	240,00

Weitere Anwendungsbilder:

