

Heißluftgebläse

# HL 1920 E

EAN 4007841 352103

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Die Expert-Klasse. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HL 1920 E. Ein vielseitiges Werkzeug zum Ablösen und Schweißen von Folien, Verschweißen von Kunststoffen, Kabel schrumpfen, Verformen, Löten, Trocknen, Auftauen, Farbe entfernen und mehr. Von 80° C – 600° C stufenlos regelbar.

## Technische Daten

Leistung	2000 W
Temperatur	80 – 600 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Motor, Typ	Bürstenmotor
Temperatureinstellung	9-stufig
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen
Heizelement	Keramikheizung
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja

Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
Kabellänge	2,2 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 85 x 200 mm
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
VPE1, Nettogewicht	0,84 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841352103

**Zubehör**

EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 009625	HL Light
EAN 4007841 078218	Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 071417	Schrumpfschlauch II - ? 4,8 – 9,5 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 070915	Schweißschuh
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 012311	Andrückrolle
EAN 4007841 006648	Crimpverbinder - Ø 1,5 - 2,5 mm
EAN 4007841 072766	Schrumpfschlauch III - ? 4,0 – 12,0 mm
EAN 4007841 006662	Crimpverbinder - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 071318	Schrumpfschlauch I - ? 1,6 – 4,8 mm
EAN 4007841 006655	Crimpverbinder - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm