


QUALITY ★★ ★

Speaker Wire 25

Lautsprecherkabel flexibel 2 x 2,5 mm²

Hochwertiges Stereo-Lautsprecherkabel. Geeignet ist das Lautsprecherkabel für Verstärkerleistung bis ca. 150 Watt Leistung pro Verstärker-Kanal. Der Außenmantel dieses Oehlbach-Kabels besteht aus einem strapazierfähigen und sehr flexiblen Kunststoffgemisch. Gleichzeitig baut sich der Innenleiter aus einer Vielzahl von Einzellitzen auf, die wiederum bündelweise miteinander verdreht ein Kabel ergeben, welches sich äußerst gut und flexibel verlegen lässt.

Features

- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ einzeln verseilte Litzenbündel
- ✓ Stereo-Lautsprecherkabel
- ✓ empfohlen bis 150 Watt
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ Made in Switzerland



Technische Daten

Kabelquerschnitt	2 x 2,5 mm ²
Kabel-Geometrie	flach
Kabelabmessungen	9,5 mm x 3,5 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Speaker Wire 25	1008	1 m	glasklar
Speaker Wire 25	1041	1 m	glasklar
Speaker Wire 25	1055	1200 m	glasklar
Speaker Wire 25	1048	1 m	schwarz
Speaker Wire 25	101048	1 m	schwarz
Speaker Wire 25	1051	1 m	weiß
Speaker Wire 25	101051	1 m	weiß

 **150 W**

IN 
LAUTSPRECHER

OUT 
AV-RECEIVER | ENDSTUFE