

KERN CM150-1N

Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner



Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Taschenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	205 x 136 x 32 mm
Bruttogewicht:	313 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	165 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	85 x 130 x 25 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (BxT):	70 x 80 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	1500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	200 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ² s	

Empfohlenes Justiergewicht:	100 g (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Tarierbereich:	150 g
Wägebereich [Max]:	150 g
Wägeeinheiten:	tol g tl (Tw)
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,200 cm
-----------------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie:	2x1.5 V AAA
Batterie-Betriebsdauer:	33 h