

## **Fenix E12 XP-E2 LED**

Taschenlampe

Technische Daten:

Cree XP-E2 LED

digital geregelt

weitgehend konstante Helligkeit

50.000 Stunden Lebensdauer der LED

3 Helligkeiten:

130 Lumen 1 Std. 30 Min. (mit Ni-MH Batterie / 1 Std. mit Alkaline Batterie)

50 Lumen 6 Std. 30 Min. (mit Ni-MH Batterie / 6 Std. 30 Min. mit Alkaline)

8 Lumen 40 Std. (mit Ni-MH Batterie / 22 Std. mit Alkaline)

Fenix verwendet nun für die Messung der Helligkeitsdaten und die Brenndauer den ANSI-Standard. So können Sie sicher sein, dass die angegebenen Werte mit den gemessenen übereinstimmen.

Leuchtweite: max. 88 Meter

Intensität: 1936 cd (max.)

Länge: 90 mm

Durchmesser: 19 mm

Gewicht: 28,5 Gramm (ohne Batterie)

Betrieb mit 1x Mignon-AA-Zelle, wahlweise NiMH Akku oder 1,5 Volt Alkaline Batterie

Bei Lieferung enthalten:

1 x Fenix E12

1 x Ersatz-Dichtring

1 x Fangriemen

1 x AA Mignon Batterie