

## Datenblatt / Data Sheet

### IR-Fernbedienung für Chromoflex II IR remote control for Chromoflex II



### Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
Artikelnummer / Item no.	66000052
Betriebsspannung / Operating voltage	3V
Reichweite / Operating range	10m
Farbe / Colour	weiß / white
Batterietyp / Battery type	1 x CR2025
Abmessungen L x B x H / Dimensions L x W x H	86 x 40 x 7 mm

### Anleitung / Manual

[1] 1x drücken [2] 2x drücken



Vor Gebrauch, bitte Schutzfolie entfernen.

Aus-/ Reset-Taste

[1] Single press [2] Double press

[1] Farbwechsel RGB  
[2] Farbspiel "LSD" - zufällige Farben

[1] Farbwechsel RGB (langsam)  
[2] Farbspiel "Fire" - rot und flackerndes grün

[1] Farbspiel "Blob" - zufällig an-/abschwellende Farben  
[2] Farbspiel "Flash" - blau an, rot und grün blitzend

[1] "User" - benutzerdefiniertes Programm  
[2] Farbspiel "Burst" - Blitzen in RGB

RGB-Kanäle können individuell gemischt/gedimmt werden. Bei Betätigen der Taste friert derzeitige Einstellung der Farbe bei Durchlaufen eines Farbwechsels ein. Mit den Tasten Col+/- durch längeres Drücken gewünschte Farbe/Kanal auswählen (bei gedrückter Taste blinkt eine Farbe/Kanal), durch erneutes langes Betätigen wird nächste Farbe/Kanal ausgewählt. Ausgewählte Farbe/Kanal ist nun mit den Tasten Pro+/- in 8 Stufen dimmbar. Sie gelangen in den Dimm Modus zurück, indem Sie Aus- und Einschalten. Die vorherige, im Dimm Modus eingestellte Farbe/Helligkeit geht dabei verloren.

Off/Reset button

Before use remove the battery's protective sheet