




HOCHLEISTUNGS-CREE-LED

KOPF - UND TASCHENLAMPEN

**KONKURRENZLOSES
PREIS - LEISTUNGSVERHÄLTNIS**



INHALT:

LICHTSTROM		MAX.REICHWEITE	BATTERIE-LEBENSDAUER		LICHTSTRAHL	LED-TYP	BATTERIEN	GRÖSSE	SEITEN
									
HÖCHSTSTUFE	GEDIMMT		HÖCHSTSTUFE	GEDIMMT					

TASCHENLAMPEN:

	T9505	100 Lm	30 Lm	80m	3 Std	7 Std	Spot (x1) : Streulicht (x6)	CREE XP-E R3	1 X AA (nicht enthalten)	98 x 26mm	4 - 5
	T9510	120 Lm	30 Lm	150m	6 Std	16 Std	Spot (x1) : Streulicht (x10)	CREE XR-E Q5	3 X AAA (nicht enthalten)	107 x 30mm	4 - 5
	T9520	150 Lm	40 Lm	250m	5 Std	14 Std	Spot (x1) : Streulicht (x30)	CREE XR-E Q5	3 X AAA (nicht enthalten)	133 x 40mm	4 - 5

KOPFLAMPEN:

	T9610	120 Lm	30 Lm	200m	5 Std	13 Std	Spot (x1) : Streulicht (x7)	CREE XR-E Q3	3 X AAA (nicht enthalten)	-	6 - 7
	T9620	200 Lm	50 Lm	250m	5 Std	12 Std	Spot (x1) : Streulicht (x7)	CREE XM-L T6	4 X AA (nicht enthalten)	-	6 - 7

LED-INSPEKTIONS-TASCHENLAMPE:

	T9410	120 Lm	-	-	8 Std	-	Streulicht	8 X LED's	3 X AAA (nicht enthalten)	160 x 26mm	6 - 7
--	-------	--------	---	---	-------	---	------------	-----------	---------------------------------	------------	-------



KONKURRENZLOSES PREIS - LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Die Lampen der neuen C.K-Reihe werden aus hochwertigen Materialien unter Einsatz einer fortschrittlichen Technologie hergestellt.

Mit Hochleistungs-LEDs ausgestattet, die aus der Fertigung weltweit anerkannter Hersteller stammen, sind die C.K Lampen für den professionellen Einsatz gedacht. Durch ihr günstiges Preis-Leistungsverhältnis eignen sie sich jedoch für den täglichen Gebrauch.





NEU

T9505 LED-TASCHENLAMPE 100 LUMEN


Mit ihrer beeindruckenden Leistung überzeugt die leichte Taschenlampe T9505 in jedem Bereich.

Spezifikation:

- > LEUCHTKRAFT VON 100 Lumen Cree XP-E R3 LED
- > 3 Leuchtmodi: hoch, gedimmt, blinkend
- > Schnelle, mühelose Einhand-Bedienung - Spot (x1) bis Streulicht (x6)
- > Lichtintensive, leistungsstarke Plan-Konvex-Linse
- > Schlagfester Lampenkörper aus Aluminium
- > Wasser- und schmutzabweisend, getestet gemäß IP64
- > Batterie-Lebensdauer im Dauerbetrieb: Höchststufe - 3 Std., gedimmt - 7 Std.
- > Maße: 98 x 26mm



100 LUMEN



Lichtstrahl	Max. Reichweite	Wetterfestigkeit	Schlagfest	Stromversorgung	Batterie-Lebensdauer
Spot(x1): Streulicht (x6)	80m	IP64	1M	1 x AA (nicht enthalten)	Bis zu 7 Stunden

T9510 LED-TASCHENLAMPE 120 LUMEN


Die Taschenlampe T9510 bietet bis zu 16 Stunden Leuchtkraft mit einem einzigen Batteriesatz und ist somit jederzeit funktionsbereit.

Spezifikation:

- > LEUCHTKRAFT VON 120 Lumen Cree XR-E Q5 LED
- > 3 Leuchtmodi: hoch, gedimmt, blinkend
- > Schnelle, mühelose Einhand-Bedienung - Spot (x1) bis Streulicht (x10)
- > Lichtintensive, leistungsstarke Plan-Konvex-Linse
- > Schlagfester Lampenkörper aus Aluminium
- > Wasser- und schmutzabweisend, getestet gemäß IP64
- > Batterie-Lebensdauer im Dauerbetrieb: Höchststufe - 6 Std., gedimmt - 16 Std.
- > Maße: 107 x 30mm



120 LUMEN



Lichtstrahl	Max. Reichweite	Wetterfestigkeit	Schlagfest	Stromversorgung	Batterie-Lebensdauer
Spot(x1): Streulicht (x10)	150m	IP64	1M	3 x AAA (nicht enthalten)	Bis zu 16 Stunden

T9520 LED-TASCHENLAMPE 150 LUMEN


Die vielseitige Taschenlampe T9520 verfügt über eine beachtliche Reichweite von 250m bei Fokussierung und ein besonders breites Streulicht x30.

Spezifikation:

- > LEUCHTKRAFT VON 150 Lumen Cree XR-E Q5 LED
- > 3 Leuchtmodi: hoch, gedimmt, blinkend
- > Schnelle, mühelose Einhand-Bedienung - Spot (x1) bis Streulicht (x30)
- > Lichtintensive, leistungsstarke Plan-Konvex-Linse
- > Schlagfester Lampenkörper aus Aluminium
- > Wasser- und schmutzabweisend, getestet gemäß IP64
- > Batterie-Lebensdauer im Dauerbetrieb: Höchststufe - 5 Std., gedimmt - 14 Std.
- > Maße: 133 x 40mm




150 LUMEN




Lichtstrahl	Max. Reichweite	Wetterfestigkeit	Schlagfest	Stromversorgung	Batterie-Lebensdauer
Spot(x1): Streulicht (x30)	250m	IP64	1M	3 x AAA (nicht enthalten)	Bis zu 14 Stunden



Handliches Design im Taschenformat



Plan-Konvex-Linse



Einstellung durch schnelle
Gleitmechanik





T9610 LED-KOPFLAMP 120 LUMENS


Die kompakte, leichte Kopflampe T9610 ist für ihre Größe besonders leistungsstark.

Spezifikation:

- > LEUCHTKRAFT VON 120 Lumen XR-E Q3 LED
- > 3 Leuchtmodi: hoch, gedimmt, blinkend
- > Schnelle, mühelose Einhand-Bedienung - Spot (x1) bis Streulicht (x7)
- > Lichtintensive, leistungsstarke Plan-Konvex-Linse
- > Schlagfester Lampenkörper aus Aluminium
- > Wasser- und schmutzabweisend, getestet gemäß IP64
- > Batterie-Lebensdauer im Dauerbetrieb: Höchststufe - 5 Std., gedimmt - 13 Std.



120 LUMEN



Lichtstrahl	Max. Reichweite	Wetterfestigkeit	Schlagfest	Stromversorgung	Batterie-Lebensdauer
Spot(x1): Streulicht (x7)	200m	IP64	1M	3 x AAA (nicht enthalten)	Bis zu 13 Stunden

T9620 LED-KOPFLAMPE 200 LUMEN


Die mit einer Hochleistungs-Cree XM-L T6 LED ausgestattete Kopflampe T9620 ist besonders geeignet, wenn eine größere Lichtintensität benötigt wird.

Spezifikation:

- > LEUCHTKRAFT VON 200 Lumen XM-L T6 LED
- > 3 Leuchtmodi: hoch, gedimmt, blinkend
- > Schnelle, mühelose Einhand-Bedienung - Spot (x1) bis Streulicht (x7)
- > Lichtintensive, leistungsstarke Plan-Konvex-Linse
- > Schlagfester Lampenkörper aus Aluminium
- > Einstellbare Schwenk-Stirnlampe bis 90°
- > Abnehmbare Stirnlampe & Batteriebehälter
- > Wasser- und schmutzabweisend, getestet gemäß IP64
- > Batterie-Lebensdauer im Dauerbetrieb: Höchststufe - 5 Std., gedimmt - 12 Std.



200 LUMEN



Lichtstrahl	Max. Reichweite	Wetterfestigkeit	Schlagfest	Stromversorgung	Batterie-Lebensdauer
Spot(x1): Streulicht (x7)	250m	IP64	1M	4 x AA (nicht enthalten)	Bis zu 12 Stunden

T9410 8 LED-INSPEKTIONSTASCHENLAMPE 120 LUMEN


Gleich ob sie aufrecht gestellt, gelegt oder am Magnetclip aufgehängt wird, bietet die Taschen-Inspektionslampe T9410 einen super hellen Lichtstrahl und die Hände bleiben frei. Ideal für Anwendungen in unmittelbarer Nähe.

Spezifikation:

- > 8 super helle LED
- > Breiter Lichtstrahl
- > Um 180° drehbarer Magnetclip
- > Wasser- und schmutzabweisend, getestet gemäß IP64
- > Batterie-Lebensdauer im Dauerbetrieb: 8 Std.
- > Maße: 160 x 26mm



120 LUMEN



Lichtstrahl	Wetterfestigkeit	Schlagfest	Stromversorgung	Batterie-Lebensdauer
Streulicht	IP64	1M	3 x AAA (nicht enthalten)	Bis zu 8 Stunden

NEU



Um 90° schwenkbares
Lampengehäuse



Gürtelclip



Drehbarer Magnetclip

