



LED LENSER®  **TT**



LED	High End Power LED
Länge	116 mm
Gewicht	132 g
Lumen	Power: 280 lm* Low Power: 25 lm*
Batterien	3 x AAA
Energietank	5.4 Wh***
Leuchtdauer	Power: 4h ** Low Power: 30h**
Leuchtwerte	Power: 220 m* Low Power: 80 m*
Technische Daten	

Das robuste, spritzwassergeschützte Aluminiumgehäuse der LED LENSER® TT garantiert auch bei extremer Beanspruchung lange Freude an diesem Produkt.

Der neue **Ergonomic Design Switch** ermöglicht eine noch bessere Handhabung; mit dem neuen **Dynamic Switch** kontrollieren Sie die Lichtmodi „Power“ und „Low Power“.

Der abnehmbare **Rollschutz** verhindert das Wegrollen der Lampe – somit ist die TT noch universeller einsetzbar als zuvor!
Die neue Beschichtung „Frozen Black Coating“ erhöht die Griffigkeit.

Art.-Nr. 9804

Blister Nr.: 9904

Lieferumfang: 3 x AAA-Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtwerte (Meter) gemessen in der jeweiligen, in der Tabelle angegebenen Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline Batterien. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.

** Durchschnittliche Leuchtdauer der in der Tabelle angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n).