



LED LENSER®  **T²**



LED	High End Power LED
Länge	115 mm
Gewicht	98 g
Lumen	Power: 240 lm* Low Power: 25 lm*
Batterien	3 x AAA
Energietank	5.4 Wh***
Leuchtdauer	Power: 4h ** Low Power: 30h**
Leuchtweite	Power: 180 m* Low Power: 60 m*
Technische Daten	

Die LED LENSER® T² ist eine hochwertige praktische Lampe, die selbst Fachleute begeistert. Das leichte Metallgehäuse ergänzt sich mit der neuen, matten Beschichtung, welche nicht nur handschmeichelnd ist, sondern auch die Griffigkeit der Lampe erhöht.

Der neue **Ergonomic Design Switch** ermöglicht eine noch bessere Handhabung; mit dem neuen **Dynamic Switch** kontrollieren Sie die Lichtmodi „Power“ und „Low Power“.

Lieferumfang: 3 x AAA-Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 9802

Blister Nr.: 9902

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der jeweiligen, in der Tabelle angegebenen Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline Batterien. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.

** Durchschnittliche Leuchtdauer der in der Tabelle angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n).