

Datenblatt / Data Sheet

CHROMOFLEX® Pro Taster / Push button



Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics		
CE Artikelnummer / CE item no.	1275475	1275476	1275477
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	66000371	66000372	66000373
Anzahl Kanäle / Number of channels	1	2	3/4
Einsatzbereich / Field of application	LED Streifen / LED strips 12 & 24V		
Betriebsspannung / Operating voltage	3VDC		
Max. Temperatur tc / Max. temperature tc	60°C		
Umgebungstemperatur / Ambient temperature ta	0-50°C (empfohlen/recommended ≤ 30°C) nicht kondensierend		
Funkfrequenz / Radio frequency	868.3MHz		
Batterien / Batteries	2 x 1.5V Mignon-Zelle (AA/LR6)		
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	53 x 44 x 28mm		
Beschreibung / Description	<ul style="list-style-type: none"> • Alternative zur CHROMOFLEX® Pro Fernbedienung <i>A CHROMOFLEX® Pro Remote control alternative</i> • 3/4-Kanal Funktionen per Wireless-Update austauschbar <i>3/4 channel functions can be exchanged per wireless-update</i> <ul style="list-style-type: none"> • 11 Farbszenarien - davon 3 individuell editierbar <i>11 colour scenes - 3 can be edited individually</i> • Funksteuerung - Reichweite max. 300m (max. 50m im Gebäude) <i>Remote function - range max. 300m (max. 50m in buildings)</i> <ul style="list-style-type: none"> • Geringer Leistungsverbrauch <i>Low power consumption</i> 		



Anschlusskizze / Connection drawing

Beispiel Verdrahtung / Example connection

