


Datenblatt / Data Sheet

CHROMOFLEX® Pro File



Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics			
CE Artikelnummer / CE item no.	-	-	-	1275478
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	66000341	66000342	66000343	66000344
Anzahl Kanäle / Number of channels	1	2	3	4
Ausgang / Output	Konstantspannung / Constant voltage			
Einsatzbereich / Field of application	LED Streifen / LED strips 12 & 24V			
Betriebsspannung / Operating voltage	8-26VDC			
Ausgangsstrom / Output current	1x3A	2x1.5A	3x1A	4x1A
Max. Leistung / Max. power	72W (24V)			96W (24V)
Max. Temperatur tc / Max. temperature tc	60°C			
Umgebungstemperatur / Ambient temperature ta	0-50°C (empfohlen/recommended ≤ 30°C)			
Funkfrequenz / Radio frequency	868.3MHz			
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	38 x 13 x 9mm			
Beschreibung / Description	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Kanäle sowohl monochrom (Dimmer), als auch als RGBW nutzbar <i>4 channels to be used monochrome (dimmer) or as RGBW</i> • Sämtliche Funktionen per Wireless-Update austauschbar <i>All functions can be exchanged per wireless-update</i> <ul style="list-style-type: none"> • 11 Farbszenarien - davon 3 individuell editierbar <i>11 colour scenes - 3 can be edited individually</i> • Per Funk ansteuer- und vernetzbar - Reichweite max. 300m (50m im Gebäude) <i>Controllable by radio and easy to network - range max. 300m (50m in buildings)</i> <ul style="list-style-type: none"> • Geringer Leistungsverlust <i>Low power dissipation</i> • Durch geringe Abmaße Einbau in unsere Aluprofile möglich <i>Can be built into our aluminium profiles due to small size</i> 			



Anschlusskizze / Connection drawing

Beispiel Verdrahtung 4-Kanal / Example: connection 4 channel

