



QUALITY ★ ★ ★ ☆ ☆



i-Jack AD 35/235

Mobiler Y-Adapter, 3,5 mm Klinkenstecker auf 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse

Der 3-Sterne Adapter erweitert ein beliebiges Gerät mit 3,5mm Klinkenbuchse um einen weiteren Anschluss. Dabei ist der Adapter durch solide Materialien sehr gut gegen äußere Störeinflüsse geschirmt. OFC-Kupfer und solide Metallstecker garantieren eine stabile und saubere Weiterleitung des Audio-Signals. 24 Karat vergoldete Kontakte bieten gute Übertragungssicherheit und effektiven Korrosionsschutz.

Features

- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ Metallstecker
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ hochflexibles Kabel
- ✓ Perfekte Kontaktsicherheit
- ✓ perfekt für Kopfhörer, Androidgeräte, Smartphone, MP3-Player
- ✓ Zugentlastung durch Nylon verstärktes Kabel
- ✓ verwicklungsfreies Kabel

Technische Daten

Kabel-Ummantelung Kunststoff

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
i-jack AD 35/235	35018	1 Stk.	schwarz

100% Contact

Flexible

Nylon Pro

OFC
Oxygen-Free Copper

24 ct

