

Bedienungsanleitung für 2-fach Gartensteckdose

Ref: EMP701

A. Funktionen

1. Diese 2-fach Gartensteckdose eignet sich in idealer Weise für Ihre Gartenbeleuchtung und Ihre elektrisch betriebenen Gartengeräte.



B. Anschluss

1. Aus Sicherheitsgründen schalten Sie Ihr Gerät immer aus, bevor Sie es mit der Gartensteckdose verbinden und installieren Sie es nur in trockenem Zustand.
2. Verbinden Sie das Gerät mit der Gartensteckdose.
3. Schließen Sie die Gartensteckdose an das Stromnetz an.
4. Schalten Sie Ihr Gerät an und vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

C. Vorsichtsmaßnahmen

Geräte, die mit der Gartensteckdose verbunden werden, dürfen auf keinen Fall höhere Spannungsdaten aufweisen, als jene die unter "technische Details" aufgeführt sind.

D. Technische Details

1. Spannung: 230VAC, 50Hz, 16A, max. 3680W
2. Schutzart : IP44 / Fremdkörper- und Spritzwassergeschützt

E. Warnung:

1. Nicht hintereinander stecken
2. Nicht abgedeckt betreiben
3. Die Gartensteckdose muss aus Sicherheitsgründen vertikal installiert werden. Nicht in Schnee oder in weichen Untergrund wie Sand oder Kies stecken um einen stabilen Stand zu gewährleisten.



F. Garantieerklärung

Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren auf Verarbeitung und Material.

Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Als Nachweis ist der Original-Verkaufsbeleg beizufügen.

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind: normaler Verschleiß, Veränderungen, Überarbeitungen, Beschädigungen aufgrund von Unachtsamkeit, Fremdeinwirkung, Anwendungsbereiche, für die das Produkt nicht ausgelegt ist, oder komplett oder teilweise demontierte Produkte.

G. Entsorgung:



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben).

G. Hersteller



Everflourish Electrical Co., Ltd.

Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China
