

Heißluftgebläse

# HG 2120 E

Faltschachtel

EAN 4007841 351403

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Einstieg in die Profi-Klasse. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2120 E. 2200 W, Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.

## Technische Daten

Leistung	2200 W
Temperatur	80 – 630 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	stufenlos
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen
Heizelement	Keramikheizung
Resthitzeanzeige	Nein
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja

Thermosicherung	Ja
Kabellänge	2,2 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
VPE1, Nettogewicht	0,838 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841351403

**Zubehör**

EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 010294	Siebrelektordüse 50 x 35 mm
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 006648	Crimpverbinder - Ø 1,5 - 2,5 mm
EAN 4007841 072766	Schrumpfschlauch III - ? 4,0 – 12,0 mm
EAN 4007841 006662	Crimpverbinder - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 071318	Schrumpfschlauch I - ? 1,6 – 4,8 mm
EAN 4007841 006655	Crimpverbinder - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 006785	Andrückrolle 40mm - Silikon
EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 009601	Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß
EAN 4007841 071417	Schrumpfschlauch II - ? 4,8 – 9,5 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 070915	Schweißschuh
EAN 4007841 009625	HL Light
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 009595	Flexibler Heißluftständer mit Magnetfuß
EAN 4007841 034122	Andrückrolle 40mm - Teflon
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 093211	Andrückrolle 50mm - Gummi
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 078218	Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E