

Solar Licht- und Ladesystem 5 Watt, 6 Volt



- **Netzunabhängig durch Solarenergie und Akku**
- **Inkl. 1 LED Leuchte**
- **Wetterfestes 5 Watt kristallines Solarmodul mit Alurahmen,**
- **Akkubox mit Lade-/Entladeregulung**
- **6 Volt / 4 Ah Blei AGM Akku**
- **3 x 6-Volt-Ausgangsbuchsen**
- **USB-Ausgang zur Ladung von Smartphones, Tablets oder dem Betrieb von USB-Geräten**



Mit diesem 5 Watt Solar-Komplettset können über den integrierten USB-Ausgang viele mobile Multimedia-Geräte wie Smartphones oder Tablets mit Strom versorgen oder geladen werden. Ein USB-3 fach Adapter für Smartphones und Tablets (Anschlüsse: iPhone®, Lightning® und Micro USB) für alle gängigen Handys (iPhone® 4 bis 6, Samsung S2 bis S6+) ist im Lieferumfang enthalten.

Über die Ausgänge können bis zu drei LED-Leuchten mit 5 m Kabel betrieben werden. Im Lieferumfang ist eine LED-Leuchte mit kalt weißen LEDs und einer Lichtstärke von 80 lm enthalten.

Bei komplett geladenem Akku kann eine LED-Leuchte bis zu 20 Stunden betrieben werden. Die Leuchte sowie die Akkubox sind für den Betrieb im Innenbereich vorgesehen und sind nicht regengeschützt.

Technische Daten:

Solarmodul: Max. Leistung: 5 Wp, Abmessungen (L x B x H): 280 x 185 x 20 mm, Zuleitung: 5 m, Das Modul ist wetterfest und frostsicher, Abmessungen (L x B x H): 278 x 188 x 20 mm, Gewicht: 800 g.

Energiestation: Akku: 6V/ 4 Ah Blei-AGM-Akku, Überlade- und Tiefentladeschutz, Ausgänge: 3 x 6 V max. je 1 A, USB Ausgang: 5 V/ max. 1 A, Schutzklasse: III, Schutzart: IP 20 (nur für den Innenbereich!), Abmessungen (B x H x T): 80 x 121 x 120 mm, Gewicht: 915 g.

LED Leuchte: Leuchtmittel: 20 weiße LEDs, Kabellänge: 5 m mit Schalter, Leistungsaufnahme: 1 W, Lichtfarbe: kalt-weiß (6000 K), Lichtstrom: 80 lm, Schutzklasse: III, Schutzart: IP 20 (nur für den Innenbereich!), Abmessungen (D x H): 60 x 75 mm.

Art. Nr.: 120001

EAN: 4260057865502

Zubehör: LED-Leuchte mit Schalter und 5 Meter Kabel

Art. Nr. 121000

EAN: 4260057865533