

# Produktdatenblatt



GE  
Industrial Solutions

**Markt:** Deutschland

**Schütze - Serie CL (9A -> 105A - AC3)**

Steuerungskomponenten > Schütze > Schütze - Serie CL (9A -> 105A - AC3)

**Artikelnr.:** [143095](#)    **Typebez.:** LS5K.10A00

**Schraubanschluß 3P AC3, 5.5kW 380-400V, 220-240V/50Hz|240-277V/60Hz AC (AEG)**

Repräsentativbild unten



## SPEZIFIKATIONEN

Auswahl	3-polige Schütze von 9 bis 105A (AC3)
Spannung	AC
Frequenz Spulenspannung: AC	50 Hz / 60 Hz
Anschluß (2)	Schraubanschluß
Nicht induktive Last AC1 (2)	25 A
Elektrische Lebensdauer AC3	2 x 10 <sup>6</sup>
Hilfskontakte	1NO
Spulenspannung: AC	220-240V (50 Hz) / 240-277 V (60 Hz)
Bemessungs-Leistung AC3 220V, 230V	3 kW
Bemessungs-Leistung AC3 380V, 400V	5.5 kW
Bemessungs-Leistung AC3 415V, 440V	5.5 kW
Bemessungs-Leistung AC3 500V	7.5 kW
Verpackung	10
EAN13	8017018430950

## ABMESSUNGEN

Gewicht	0.28 kg
---------	---------

## KLASSIFIKATION

ETIM 5.0	EC000066
----------	----------

[ge.com/de/industrialsolutions](http://ge.com/de/industrialsolutions)

Erstellt am: 26/02/2015

# Produktdatenblatt



GE  
Industrial Solutions

Artikelnr.: [143095](#)

Schraubanschluß 3P AC3, 5.5kW 380-400V, 220-240V/50Hz|240-277V/60Hz AC (AEG)

## BESCHREIBUNG

- Hauptstromkreis (AC): bis 690V
- Steuerstromkreis:
  - Wechselspannung bis 690V AC
  - Gleichspannung bis 440V DC
- Anschlußbezeichnung gemäß EN50005 und EN 50012
- Für Schraubbefestigung und für Schnappbefestigung auf 35mm DIN-Hutschiene (EN50022-35)
- Schraubanschlüsse fingersicher gemäß VDE 0106
- 
- Drei Spulenanschlüsse
- Zubehör:
  - anbau von frontseitigen/seitlichen Hilfsschaltern, Zeitschaltgliedern, mechanischen Verklüpfungen, Interface-Modulen und Überspannungsbegrenzern möglich

[ge.com/de/industrialsolutions](http://ge.com/de/industrialsolutions)

Erstellt am: 26/02/2015