



## RUP-5

Best.-Nr.: 16.0280

### PRODUKTINFOS

#### Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

### TECHNISCHE DATEN

Impedanz	8 Ω
Betriebsspannung	-
Nennbelastbarkeit	5 W
Musikbelastbarkeit	10 W
Frequenzbereich	400-8000 Hz
Kenschalldruck	102 dB/W/m
Abstrahlwinkel horizontal	90°

Abstrahlwinkel vertikal	90°
Gehäusematerial	Metall
Schutzart	-
Wetterfestigkeit	feuchtigkeitsgeschützt
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ausstattung	-
Ersatzschwingspule	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 130 mm x 130 mm
Gewicht	0,415 kg

\* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.