



Einhell Germany AG

# Einhell

## CLASSIC

### TC-HP 1334

### Hochdruckreiniger

Art.-Nr.: 4140710

Ident.-Nr.: 11014

EAN-Code: 4006825602791

Der Hochdruckreiniger TC-HP 1334 ist ein hochwertiger und leistungsstarker Druckreiniger, der seine Stärken besonders in der mobilen Anwendung durch seine kleine und kompakte Bauweise beweist. Anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in Garten, Hof oder Garage lassen sich dank 1.300 Watt und 100 bar Druck überall schnell, bequem und gründlich erledigen. Dank integriertem 0,45 Liter Reinigungsmitteltank lassen sich auch spezielle Aufgaben wie Fahrzeugwäsche oder Fassadenreinigung komfortabel lösen. Für die maximale Mobilität und den einfachen Transport sorgen der integrierte zentrale Handgriff und das leichte Gewicht von nur 4,1 kg, um den Hochdruckreiniger samt Zubehör komfortabel tragen zu können. Im Set enthalten ist das Easy Zubehör Paket.

## Ausstattung

- Kleine kompakte Bauweise
- Platzsparendes Aufbewahren
- Zentraler Tragegriff integriert
- Ideal für den mobilen Einsatz geeignet
- Modulares Jet-Click-System für den vielseitigen Einsatz
- Vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten für Düsen, Pistole, usw.
- Easy Paket enthalten

## Technische Daten

- Leistung	1300 W
- Zulässiger Druck	100 bar
- Bemessungsdruck	70 bar
- Durchflussmenge	340 L/h
- Max. Wassertemperatur	60 °C
- Max. Zulaufdruck	6 bar
- Länge Hochdruckschlauch	3 m
- Reinigungsmitteltank	0.45 L
- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz

## Logistische Daten

- Produktgewicht	4.253 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	6.41 kg
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	5.85 kg
- Maße Einzelverpackung	250 x 210 x 470 mm
- Maße Exportkarton	250 x 210 x 470 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1200   2520   2760

