



# PA328Q

## PA328Q

EAN: 4716659919551  
PN: 90LM00X0-B01370



<b>Gerätetyp</b>	LCD-Display
<b>Hintergrundbeleuchtung / Paneltyp</b>	LED / IPS
<b>Max. Auflösung</b>	3840 x 2160
<b>Diagonalabmessung</b>	81,3 cm ( 32" )
<b>Kontrastverhältnis</b>	100.000.000:1 (dynamisch)
<b>Max. Blickwinkel</b>	178° horizontal - 176° vertikal
<b>Reaktionszeit</b>	6ms
<b>Seitenverhältnis des Bildes</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	350cd/m <sup>2</sup>
<b>Punktabstand - Pixelabstand</b>	0,1845 mm
<b>Farbunterstützung</b>	1073.7 Millionen Farben
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Bildschirmpositionsanpassung</b>	Neigbar, Drehbar, Höhenverstellbar, Pivot
<b>Besonderheiten</b>	Lautsprecher, 4K IPS, USB 3.0 Hub, REC.709 & 100% sRGB
<b>Abmessungen (BxTxH) / Gewicht</b>	73,4 x 61,5 x 24 cm / 11,7 kg
<b>Schnittstellen</b>	Mini-DisplayPort, DisplayPort, HDMI 2.0, HDMI 1.4
<b>Stromverbrauch Betrieb - Standby</b>	< 183,3 Watt / < 0,5 Watt
<b>Zubehör</b>	DisplayPort-to-miniDisplayPort-, HDMI-Kabel, Netzteil
<b>Garantie:</b>	3 Jahre

