



## POMPAxx-Industriezerstäuber

10 I-PE-Sprühlanze

**Artikel-Nr.:** 06 910  
**EAN:** 4103810069109  
**Rabattgruppe:** A

### Technische Daten

Inhalt Behälter (l): 10  
Werkstoff Behälter: Polyethylen  
Verbindungsschlauch (m): 1,2  
Farbe Behälter: weiß, transparent  
Temperaturbereich (°C): +5 / +30  
Betriebsdruck max. (bar): 3  
Höhe (mm): 570  
Grundfläche LxB (mm): 220 x 220  
Gewicht (kg): 1,68

### Spezifikation

- Verkaufsfördernder Schaukarton
- Mit Schultertragegurt (06 935)
- Mit Sprühlanze (06 939)
- Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse
- Dichtungen aus Viton® FKM
- Manueller Druckaufbau
- Mit EAN-Code

### Besondere Merkmale

- Empfohlen für die Einsatzbereiche Reinigung und Desinfektion, Maschinen- und Fahrzeugreinigung und zum Versprühen von Schalöl, soweit die eingesetzten Dichtungen gegen diese Medien beständig sind
- Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure
- Standfeste konische Flaschenform
- UV-stabil

### Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 220 x 220 x 570  
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 2,14  
Verpackungseinheit: 1,0