




IVED GOOSE ROSETTE

silbergrau, 1W LED, 3000K, inkl. Treiber



Artikelnummer	146512
Katalog	BIG WHITE 2015, Seite 149
Lampentyp	LED Leuchtmittel
Leuchtmittel	Power LED 1W
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inklusive	Ja
Länge	30 cm
Breite	8 cm
Höhe	5 cm
Durchmesser	3.5 cm
Gewicht Netto	0.381 kg
Gewicht Brutto	0.64 kg
Spannung	230 Volt
Max. Leistung	1 Watt
Schutzklasse	I
Abstrahlwinkel	45 Grad
Material	aluminium
Farbe	Silbergrau
Montageart	Wandaufbau
Bemerkung 1	Inklusive eingebautem LED Treiber
Bemerkung 2	Rosette (B / H / T): 8 / 5 / 3 cm
Bemerkung 3	Energielabel in Ihrer Sprache finden Sie im Servicebereich Unterpunkt Download
Mittlere Lebensdauer	30000 Stunden
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Farbwiederindex (CRI)	>80
Lichtstrom	80 lm
Geeignet für Leuchtmittel der EEK von	A
Geeignet für Leuchtmittel der EEK bis	A++
LVK-Typ 1	direkt



LED Displayleuchte für Wand- und Deckenmontage der IVED GOOSE Serie bei der Rosette und Kopf über einen Flexarm verbunden sind. Durch die montierte PowerLED ist die Leuchte für viele Anwendungen geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Lichtfarben verfügbaren Leuchte erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Als Alternative ist eine Version mit Einbaudose für Mauerwerk und Hohlwände samt Schalter verfügbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.