

ARCA 806030



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 806030
Artikelnummer: 8120019
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN Code: 6418074079305
E-Nummer:
 Finland: 3423115
 Dänemark: 8212091171
 Schweden: 2500122
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, ~~Montageplatte (Stahl, verz.)~~, Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:		800	600	300	Schutzart (EN 60529): IP 66	
inch:		31.5	23.6	11.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C	
Materials:						
Material:		Polycarbonat				
Unterteilfarbe:		RAL 7035				
Deckelfarbe:		RAL 7035				
Dichtungsmaterial:		PUR				
Temperatur Bereich:						
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C				
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C				
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F				
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F				
Zubehör:						
MPS ARCA 8060		Montageplatte				
MPX ARCA 8060		Montageplatte				
MPP ARCA 8060		Montageplatte, gelocht, Telequick				
DRS ARCA 806025		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)				
DRS ARCA 806030		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)				
IDS ARCA 8060		Innentür (Set)				
PMK ARCA 60		Mastbefestigung, (Set)				

