

ARCA 608030



Bestellzeichen: ARCA 608030
Artikelnummer: 8120029
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN Code: 6418074085160
E-Nummer:
 Finland: 3424064
 Dänemark: 8212095368
 Schweden: 2500121
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, ~~Montageplatte (Stahl, verz.)~~, Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigefügt.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	600	800	300	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:	23.6	31.5	11.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
Materials:				Elektrische Isolierung: Totally insulated
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:	PUR			Zertifikate:
Temperatur Bereich:				SGS Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MPP ARCA 8060	Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPS ARCA 8060	Montageplatte			
MPX ARCA 8060	Montageplatte			
IDS ARCA 6080	Innentür (Set)			
PMK ARCA 80	Mastbefestigung, (Set)			

