

ARCA 507030



Bestellzeichen: ARCA 507030
Artikelnummer: 8120031
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN Code: 6418074086006
E-Nummer:
 Finland: 3424062
 Dänemark: 8212095384
 Schweden: 2500119
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, ~~Montageplatte (Stahl, verz.)~~, Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	500	700	300	Schutzart (EN 60529): IP 66	
inch:	19.7	27.6	11.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C	
Materials:					
Material:	Polycarbonat				
Unterteilfarbe:	RAL 7035				
Deckelfarbe:	RAL 7035				
Dichtungsmaterial:	PUR				
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C				
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C				
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F				
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F				
Zubehör:					
MPS ARCA 7050	Montageplatte				
MPP ARCA 7050	Montageplatte, gelocht, Telequick				
MPX ARCA 7050	Montageplatte				
DRS ARCA 507030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)				
IDS ARCA 5070	Innentür (Set)				
PMK ARCA 70	Mastbefestigung, (Set)				

