

ARCA 504021W



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 504021W
Artikelnummer: 8120131
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Sichttür, 2-Punkt Schließung

EAN Code: 6418074080028
E-Nummer:
Finland: 3423204
Elektrische Nummer 8212091870
Dänemark:
Elektrische Nummer 2500144
Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	500	400	210
inch:	19.7	15.7	8.3

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Dichtungsmaterial: Polyurethan

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit): -40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch): -40 ... 80 °C
:
Temperatur °F (Kurzzeit): -40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch): -40 ... 175 °F

Zubehör:

MPS ARCA 5040 Montageplatte (450x350x2 mm)

Zubehör:

MPP ARCA 5040 Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)
MPMP ARCA 5040 Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - □3.6 mm)
MPX ARCA 5040 Montageplatte (450x350 mm)
DRS ARCA 504015 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
DRS ARCA 504021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
IDS ARCA 5040 Innentür (Set)
PMK ARCA 40 Mastbefestigung, (Set)
RCS ARCA 5040 Regenschutzkante für 5040

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960

Zertifikate:

SGS Fimko
Gost R

